

# Macchina Laser Co2 Frazionale Per Il Trattamento Della Pelle

Numero articolo: BL-307



## Introduzione

Macchina laser frazionata a CO2 per il resurfacing della pelle, la rimozione delle cicatrici e l'anti-aging. Potenza di 40W/60W, modalità regolabili e tempi di inattività minimi. Approvato dalla FDA per trattamenti sicuri.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                           | Specifiche                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità normale</b>             |                                                                            |
| Lunghezza d'onda                    | 10,6 $\mu$ m, laser all'infrarosso lontano                                 |
| Potenza                             | 40W (o 60W)                                                                |
| Modalità di uscita                  | Continuo, superimpulso, frazionario                                        |
| Raffreddamento                      | Raffreddamento ad aria                                                     |
| <b>Modalità frazionaria</b>         |                                                                            |
| Grafica di scansione                | 7, quadrato, rettangolo, rotondo o grafica personalizzata                  |
| Stato di funzionamento              | Modalità iperpulsata                                                       |
| Intervallo di impulso               | 1ms-5000ms, 1ms in ogni passo                                              |
| Diametro del punto focale           | $\leq 0,2$ mm                                                              |
| Larghezza dell'impulso              | 0,1 ms-10 ms, 0,1 ms in ogni fase                                          |
| Modalità di lavoro                  | Carico continuo, superimpulso, intermittente                               |
| Intervallo di spot                  | 0,1 mm-2,6 mm, 0,1 mm in ciascun passo                                     |
| Modalità di scansione               | Emissione disordinata, emissione ordinata, emissione alla massima distanza |
| <b>Specifiche tecniche</b>          |                                                                            |
| Dispositivi laser                   | Dispositivo laser sigillato a stimolazione di corrente Continua            |
| Messa a fuoco del condensatore      | f=100mm                                                                    |
| Dimensione del getto                | Regolabile da 0,1 mm a 20 mm                                               |
| Dispositivo di trasporto del fascio | Braccio di trattamento con sei segmenti e contrappeso                      |
| Dimensioni                          | 53 cm x 50 cm x 65 cm                                                      |
| Peso netto                          | 65 kg                                                                      |